
Технический паспорт

Держатель провода LKM с шириной канала 100 мм

Артикульный номер: 6249922

Держатель провода для фиксации проводов при вертикальной укладке.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6249922
Тип	LKM Z100
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1174 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Держатель провода LKM с шириной канала 100 мм

Артикульный номер: 6249922

Размеры



Длина	30 мм
Ширина	96 мм
Высота	1,4 мм
Размер a	96 мм
Размер b	30 мм

Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Повышение живучести конструкции	да
для размера короба	60 x 100 mm
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	100 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C