

Технический паспорт

Фиксатор LKS 60/4 A4

Артикульный номер: 6221157



Фиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа.
Крепление на кронштейнах AW ... с помощью винта FRSB M6x20,
поставляемого в комплекте.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6221157
Тип	LKS 60 4 A4
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	д.каб лотк лест типа L110
Производитель	OBO
Размер	60x30
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,363 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3354 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Фиксатор LKS 60/4 A4

Артикульный номер: 6221157



Размеры

