Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FS

Артикульный номер: 6225754



Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с боковой стенкой высотой 110 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225754
Тип	LMFV 1140 FS
Обозначение 1	Мультифункционал. соединитель
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	221,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	7,4267 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FS

Артикульный номер: 6225754

Размеры



Длина	680 мм
Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс.	400 мм
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин.	400 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель