


Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FS

Артикульный номер: 6225758



Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с боковой стенкой высотой 110 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225758
Тип	LMFV 1160 FS
Обозначение 1	Мультифункционал. соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	234 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,7466 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FS

Артикульный номер: 6225758



Размеры



Длина	680 мм
Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс.	600 мм
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин.	600 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель