


Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FT

Артикульный номер: 6225730



Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225730
Тип	LMFV 620 FT
Обозначение 1	Мультифункционал. соединитель
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	130,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	4,081 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FT

Артикульный номер: 6225730



Размеры



Длина	604 мм
Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	200 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс.	200 мм
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин.	200 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель