

Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FS

Артикульный номер: 6225718



Мультифункциональный соединитель для соединения лестничных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. Благодаря соединителю можно создавать симметричные и асимметричные переходники и угловые секции 0-60°.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225718
Обозначение 1	Мультифункционал. соединитель
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	149,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Мультифункциональный соединитель FS

Артикульный номер: 6225718



Размеры



Длина	604 мм
Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс.	600 мм
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин.	600 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель