


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6226106



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6226106
Тип	LTD 500 R3 FS
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	737 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	34,3713 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6226106



Размеры



Ширина	500 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	500 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет