

# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции А2

Артикульный номер: 6226168



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



<b>A2</b>	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6226168
Тип	LTD 600 R3 A2
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B600
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	943 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции А2

Артикульный номер: 6226168



### Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет