

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6226108



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6226108
Тип	LTD 600 R3 FS
Обозначение 1	Крышка для Т-образной секции
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	922 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	50,3698 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции FS

Артикульный номер: 6226108



Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет