


Технический паспорт

Проволочный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6003830



Проволочный лоток для монтажа светильников. Благодаря конструктивным особенностям удалось избежать серьезных скоплений загрязнений.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6003830
Тип	LTG 100 A2
Обозначение 1	Каб лот д. монтажа свет-ков
Производитель	OBO
Размер	87x80x2080
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	69,5 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Проволочный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6003830



Размеры



Длина	2 080 мм
Ширина	100 мм
Высота	80 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Монтажное отверстие в основании	да
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Боковая перфорация	да
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен