


# Технический паспорт

## Лоток для монтажа светильников 100 FS

Артикульный номер: 6075024



Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабеля.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6075024
Тип	LTS 100 FS
Обозначение 1	Несущ.шины для монт.светильн.
Производитель	OBO
Размер	50x100x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	176,933 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Лоток для монтажа светильников 100 FS

Артикульный номер: 6075024



## Размеры



Длина	6 000 мм
Ширина	100 мм
Высота	50 мм
Толщина листа	1,5 мм

## Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Полезное поперечное сечение	46 см <sup>2</sup>

## Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м	1,7 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,5 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,4 кН/м