


Технический паспорт

Усиленный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6075005



Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабелей.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6075005
Тип	LTS 50 FT
Обозначение 1	Несущ.шины для монт.светильн.
Производитель	OBO
Размер	50x50x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	144,666 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Усиленный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6075005



Размеры



Длина	6 000 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	50 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Полезное поперечное сечение	22 см ²

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м	2,5 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	2 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,2 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,85 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,5 кН/м