


Технический паспорт

Крестообразная секция

Артикульный номер: 6074921



Крестообразная секция, горизонтальная, для мини-канала AZ AZK 050 и кабельного лотка для монтажа светильников LTS 50.



CE

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6074921
Тип	LTS K DD
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	для лотка для светильников
Производитель	OBO
Размер	50x50
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	58,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция

Артикульный номер: 6074921



Размеры



Ширина	50 мм
Высота	50 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1 мм