

Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6213786



Горизонтальная Т-образная секция для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм. Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6213786
Тип	LT 640 R5 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	782 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	24,4677 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6213786



Размеры

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер B	400 мм
Размер R	500 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм