

Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6225276



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|--|---|
| Артикульный номер | 6225276 |
| Тип | LT 650 R3 A4 |
| Обозначение 1 | Т-образная секция |
| Обозначение 2 | д. каб лотк лестн типа |
| Производитель | OBO |
| Размер | 60x500 |
| Цвет | цвета нержавеющей стали |
| Материал | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 706,2 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 41,2488 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6225276



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 60 мм |
| Размер В | 500 мм |
| Размер R | 300 мм |

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Конструкция перекладин | Профиль неперфорированный |
| Конструкция бокового профиля | Плоский профиль |
| Конструкция соединителей | Без соединителя |
| Модель | Отвод симметричный |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Толщина борта | 1,5 мм |