

# Технический паспорт

## T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6225216



T-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.  
Соединители заказываются отдельно.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6225216
Тип	LT 650 R3 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	688,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	19,7554 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6225216



## Размеры



Ширина	500 мм
Высота	60 мм
Размер B	500 мм
Размер R	300 мм

## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм