


# Технический паспорт

## Пружинная шайба

Артикульный номер: 3405087



Пружинная шайба M8



CE


St Сталь

G гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3405087
Тип	LWS M8 G
Обозначение 1	Пружинное кольцо
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,13 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0042 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Высота	2,6 мм
Толщина листа	0,1 in
Размер D	0,58 in
Размер d	0,33 in
Размер d	8,3 мм
Размер d макс.	14,8 мм
Размер d мин.	14,8 мм
Размер h	2,6 мм

# Технический паспорт

Пружинная шайба

Артикульный номер: 3405087



## Технические характеристики

Резьба	M8
Внутренний диаметр	0,33 мм
Конструкция предохранительной шайбы	гофрированный