


Технический паспорт

Угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6216587



Угловой соединитель для внешнего крепления кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с боковой стенкой высотой 110 мм и сквозной перфорацией.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6216587
Тип	LWVG 110 FS
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	114x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	48,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,4744 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6216587



Размеры



Размер	114x300
Длина	300 мм
Ширина	28 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель