


# Технический паспорт

## Продольный и угловой соединитель 200 FT

Артикульный номер: 6083200



Используется в качестве продольного соединителя для прямых соединений кабельных лотков (FT) с высотой боковой стенки 200 мм. Используется в качестве углового соединителя для горизонтальных углов без фасонных деталей.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6083200
Тип	LWVM 200 FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для каналов мобильной связи
Производитель	OBO
Размер	200x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	113,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,9176 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Продольный и угловой соединитель 200 FT

Артикульный номер: 6083200



### Размеры



Размер	300 x 194 x 2
Длина	300 мм
Ширина	2,5 мм
Высота	194 мм
Высота	8 in
Толщина листа	2,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	200 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель