

Технический паспорт

Зажим Multi-Quick, метрический

Артикульный номер: 2153734



Наружный зажим для крепления метрических труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Гибкий диапазон зажима в несколько миллиметров. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Quick или starQuick.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2153734
Тип	M-Quick M32 LGR
Обозначение 1	Зажим Multi Quick
Производитель	OBO
Размер	25-32mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,39 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0591 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим Multi-Quick, метрический

Артикульный номер: 2153734



Размеры



Размер A	43 мм
Размер B	15,5 мм
Размер E	8 мм
Размер F	4,1 мм
Размер h	7 мм
Размер H	46 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	60 N
Вид крепления	отверстие под винт
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Закрытый	нет
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Система фиксации	да
Монтаж скобы	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Диапазон зажима D макс.	32 мм
Диапазон зажима D мин.	25 мм
Устойчив к УФ	нет