

# Технический паспорт

## Центральный потолочный подвес, универсальный, FT

Артикульный номер: 6358884



Универсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.  
Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6358884
Тип	MANU 200 FT
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	28,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,0346 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес, универсальный, FT

Артикульный номер: 6358884



## Размеры



Ширина	200 мм
--------	--------

## Технические характеристики

Подходит для метрического стержня с резьбой	12
Регулируемый	нет