

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес, универсальный, FT

Артикульный номер: 6358892



Универсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.
Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6358892
Тип	МАНУ 400 FT
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	71,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,3108 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес, универсальный, FT

Артикульный номер: 6358892



Размеры



Ширина	400 мм
--------	--------

Технические характеристики

Подходит для метрического стержня с резьбой	12
Регулируемый	нет