


# Технический паспорт

## Центральный потолочный подвес, универсальный, FS

Артикульный номер: 6358864



Универсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.  
Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6358864
Тип	MANU 500 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	85,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,0746 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес, универсальный, FS

Артикульный номер: 6358864



## Размеры



Ширина	500 мм
Размер B	500 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для метрического стержня с резьбой	12
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	500 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет