


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес, универсальный, FS

Артикульный номер: 6358868



Универсальный центральный потолочный подвес, для крепления на стержнях с резьбой и подвесных стойках.
Центральный потолочный подвес рекомендуется использовать в комбинации с проволочными лотками и кабельными лотками лестничного типа.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358868
Тип	MANU 600 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	103,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,7303 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес, универсальный, FS

Артикульный номер: 6358868



Размеры



Ширина	600 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для метрического стержня с резьбой	12
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	600 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет