


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358500



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков.
Максимальная высота боковой стенки: 60 мм. Во время прокладки необходимо следить за равномерным распределением нагрузки (не допускать односторонней нагрузки).



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358500
Тип	МАН 050 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B50mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1471 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358500



Размеры



Длина	40 мм
Ширина	50 мм
Высота	39,5 мм
Размер В	47 мм
Размер В1	26 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	50 мм
для ширины мин.	50
Подходит для метрического стержня с резьбой	8
Подходит для ширины лотков/проводов	50 мм
Диаметр отверстия	8,5 мм
Регулируемый	нет