


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358510



Центральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358510
Тип	МАН 075 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B70mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358510



Размеры



Длина	40 мм
Ширина	75 мм
Высота	39,5 мм
Размер В	72 мм
Размер В1	51 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	75 мм
для ширины мин.	75
Подходит для метрического стержня с резьбой	8
Подходит для ширины лотков/проводов	75 мм
Диаметр отверстия	8,5 мм
Регулируемый	нет