


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358527



Центральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358527
Тип	МАН 100 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2063 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358527



Размеры



Длина	40 мм
Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	39,5 мм
Размер В	97 мм
Размер В1	76 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	100 мм
для ширины мин.	100
Подходит для метрического стержня с резьбой	8
Подходит для ширины лотков/проводов	100 мм
Диаметр отверстия	8,5 мм
Регулируемый	нет