


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358535



Центральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358535
Тип	МАН 150 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358535



Размеры



Длина	40 мм
Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	39,5 мм
Размер В	147 мм
Размер В1	126 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	150 мм
для ширины мин.	150
Подходит для метрического стержня с резьбой	8
Подходит для ширины лотков/проводов	150 мм
Диаметр отверстия	8,5 мм
Регулируемый	нет