


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес с высотой боковой стенки 35 мм

Артикульный номер: 6358690



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 35 мм.
В центральном потолочном подвесе установлена поворотная резьбовая втулка M10. При определении параметров необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки. Рекомендуется избегать односторонней нагрузки.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358690
Тип	МАН 35 100 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3858 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	40 мм
Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	32 мм
Размер B	95 мм
Размер b	84 мм

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес с высотой боковой
стенки 35 мм

Артикульный номер: 6358690



Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	1,3 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	100 мм
для ширины мин.	100
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для ширины лотков/проводов	100 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Регулируемый	нет