

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для крепления светильников FS

Артикульный номер: 6358810



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков LTR для монтажа светильников, для подвеса на стержнях с резьбой и цепи.
Центральный потолочный подвес применяется со всеми кабельными лотками шириной 75 мм и высотой боковой стенки 60 мм.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358810
Тип	МАН LTR FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для лотка для светильников
Производитель	OBO
Размер	50x70x85
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	12 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для крепления
светильников FS

Артикульный номер: 6358810



Размеры



Длина	50 мм
Ширина	70 мм
Высота	85 мм
Размер b	70 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	0,8 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	75 мм
для ширины мин.	75
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для ширины лотков/проводов	75 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Прочность материала	2 мм