

Технический паспорт

Основание Multibase с дистанционной сигнализацией

Артикульный номер: 5096649



Основание MB:


- предназначено для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
- решение, готовое к подключению;
- многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в ряд;
- вставки можно поворачивать на 180 градусов;
- с дистанционной сигнализацией и замыкающим контактом с нулевым потенциалом для контроля рабочего состояния;
- защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.



Исходные данные

Артикульный номер	5096649
Тип	MB 1+FS
Обозначение 1	MultiBase
Обозначение 2	1-полюсный + FS
Производитель	OBO
Размер	1-polig+FS
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	7,932 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3046 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Основание Multibase с дистанционной сигнализацией

Артикульный номер: 5096649



Технические характеристики

Исполнение	1
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	1
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Дистанционная сигнализация	да
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин.	2,5 мм ²
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Топография сети	прочее
Вид защиты	IP20
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C