

Технический паспорт

Основание Multibase

Артикульный номер: 5096680



Основание MB:


- предназначено для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
- решение, готовое к подключению;
- для сетей TN;
- многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в ряд;
- вставки можно поворачивать на 180 градусов.



Исходные данные

Артикульный номер	5096680
Тип	MB 4
Обозначение 1	MultiBase
Обозначение 2	4-полюсн.
Производитель	OBO
Размер	4-polig
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	21 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1152 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Основание Multibase

Артикульный номер: 5096680



Технические характеристики

Исполнение	4-полюсный
Исполнение	4
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	4
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин.	2,5 мм ²
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Топография сети	TN
Вид защиты	IP20
Сигнализация на приборе	отсутствует
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C