

Технический паспорт

Металлический распорный дюбель



Артикульный номер: 3484602



Сферы применения: газобетон, лёгкий бетон, поротон, пемза, гипс, перфорированный кирпич и цельный кирпич. Забивается в пористый бетон (газобетон) меньшей плотности без сверления. Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.




St Сталь

GTP Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

Исходные данные

Артикульный номер	3484602
Тип	MD 5 GTP
Обозначение 1	Металлический распорный дюбель
Производитель	OBO
Размер	5x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,19 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	30 мм
Размер D	5 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Металлический распорный дюбель

Артикульный номер: 3484602



Технические характеристики

Исполнение	Распорный дюбель
Глубина отверстия	35 мм
Диаметр отверстия, макс.	7 мм
Диаметр отверстия, мин.	5 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	да
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	нет
Шурупы	4-5
С краем	нет
С винтами	нет
Подходит для строительного материала	Пористый бетон Газобетон Полнотелый кирпич Кирпич с вертикальными пустотами