

Технический паспорт

Металлический распорный дюбель



Артикульный номер: 3484629



Сферы применения: газобетон, лёгкий бетон, поротон, пемза, гипс, перфорированный кирпич и цельный кирпич. Забивается в пористый бетон (газобетон) меньшей плотности без сверления. Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.




St Сталь

GTP Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

Исходные данные

Артикульный номер	3484629
Тип	MD 6 GTP
Обозначение 1	Металлический распорный дюбель
Производитель	OBO
Размер	6x32mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	32 мм
Размер D	6 мм
Размер L	32 мм

Технический паспорт

Металлический распорный дюбель

Артикульный номер: 3484629



Технические характеристики

Исполнение	Распорный дюбель
Глубина отверстия	38 мм
Диаметр отверстия, макс.	9 мм
Диаметр отверстия, мин.	7 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	нет
Подходит для газобетона	да
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	нет
Шурупы	5-6
С краем	нет
С винтами	нет
Подходит для строительного материала	Пористый бетон Газобетон Полнотелый кирпич Кирпич с вертикальными пустотами