

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059333



Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6059333
Тип	MKSMU 840 FT
Обозначение 1	Кабельный лоток MKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	85x400x3050
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	512,229 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059333



Размеры



Длина	3 050 мм
Ширина	400 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	338 см ²
Полезное поперечное сечение	33800 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

