


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток MKS 85 FT

Артикульный номер: 6057608



Система кабельных лотков для средних нагрузок MKS 85 с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6057608
Тип	MKS 830 FT
Обозначение 1	Кабельный лоток MKS
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	85x300x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	373,6 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток MKS 85 FT

Артикульный номер: 6057608



Размеры



Размер	85 x 300
Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	253 см ²
Полезное поперечное сечение	25300 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

