

Технический паспорт

Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox Т-серии, обратная сторона



Универсальная монтажная пластина для крепления FireBox серии Т к обратной стороне кабельных, проволочных и кабельных лестничных лотков с максимальной высотой стороны 60 мм. Позволяет прокладывать огнестойкий кабель без необходимости сгибать его над боковой стенкой лотка. Подходит для всех огнестойких коробов FireBox.

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные


Артикульный номер	7205792
Тип	MP-T6-B
Обозначение 1	Монтаж. пластина FireBox
Обозначение 2	для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,566 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox Т-серии, обратная сторона



Размеры



Ширина	300 мм
Высота	175 мм

Технические характеристики

Исполнение	горизонтальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет