

Технический паспорт

Монтажная пластина для проволочного лотка А4

Артикульный номер: 6006488



Монтажная пластина для настенного крепления проволочных лотков без применения болтов.
К монтажной пластине могут быть прикреплены различные устройства.
Кроме того, монтажная пластина может применяться для настенного монтажа.



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6006488
Тип	MPG 65 A4
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	малый, для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x68
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Шт.
Масса	8,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7434 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная пластина для проволочного лотка А4

Артикульный номер: 6006488



Размеры



Ширина	65 мм
Ширина	3 in
Высота	68 мм

Технические характеристики

Исполнение	горизонтально и вертикально
Вид крепления	Крепежный зажим
Нержавеющая сталь, протравленная	нет