


# Технический паспорт

## Монтажная пластина для проволочного лотка FT

Артикульный номер: 6006486

**OBO**  
BETTERMANN

Монтажная пластина для настенного крепления проволочных лотков без применения болтов.



CE UK CA      

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6006486
Тип	MPG 65 FT
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	малый, для проволочного лотка
Производитель	ОВО
Размер	81x68
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Шт.
Масса	9,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2728 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Монтажная пластина для проволочного лотка FT

Артикульный номер: 6006486

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры



Ширина	65 мм
Ширина	2,56 in
Высота	68 мм

### Технические характеристики

Исполнение	горизонтально и вертикально
Вид крепления	Крепежный зажим
Нержавеющая сталь, протравленная	нет