
Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа A, для лючков Система 55
Артикульный номер: 7408701



Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: неэкранированный модуль; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark модуль с адаптерным зажимом; Siemon CAT6; 3M K6 и K10.
Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.


CE

A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7408701
Тип	MPMT45 2A
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	С 2-мя отверстиями, тип A
Производитель	OBO
Размер	77x24x1,5
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,43 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1733 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа A, для лючков Система 55
Артикульный номер: 7408701

Технические характеристики

Возможность подключения	2 разъема телекоммуникационной техники следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL-серия 110Connect и Tool-less, AMP-Twist ; Brand-Rex: неэкранированный модуль; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: модуль LANmark с адаптерным зажимом; Siemon CAT6; 3M K6 и K10
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да