
Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа B, для лючков Система 55
Артикульный номер: 7408703



Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: BTR: E-DAT Modul; Dätwyler: MS и MS-N Modul; Kerpen: VarioKeystone. Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.

CE

A2 Нержавеющая сталь


Исходные данные

Артикульный номер	7408703
Тип	MPMT45 2B
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	С 2-мя отверстиями, тип B
Производитель	OBO
Размер	77x24x1,5
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,41 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1583 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа B, для лючков Система 55
Артикульный номер: 7408703

Размеры



Технические характеристики

Возможность подключения	2 разъема телекоммуникационной техники следующих типов: BTR: модуль E-DAT; Dätwyler: модуль MS и MS-N; Kerpen: Vario-Keystone
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да