
Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55
Артикульный номер: 7408705



Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный модуль; EKU: модуль E-Stone; Dätwyler: модуль KS-T, MS-K и KU-T; R&M: модуль Snap-In и Keystone; Rutenbeck: модуль UM и UMflex; SETEC: модуль MKJ, UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: модуль AMJ и UMJ.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,30 x 14,80.

CE

A2 Нержавеющая сталь


Исходные данные

Артикульный номер	7408705
Тип	MPMT45 2C
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	C 2-мя отверстиями, тип C
Производитель	OBO
Размер	77x24x1,5
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,44 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1647 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55
Артикульный номер: 7408705

Размеры



Технические характеристики

Возможность подключения	2 разъема телекоммуникационной техники следующих типов: Brand-Rex; EKU; Dätwyler; Rutenbeck; SETEC; Siemon TERA; Telegärtner
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да