


Технический паспорт

Монтажная пластина

Артикульный номер: 7084870



Универсальная монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельных лотков и проволочных кабельных лотков.
Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7084870
Тип	MP 225 UNI FS
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	универсальный, большой
Производитель	OBO
Размер	225x115
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5329 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная пластина

Артикульный номер: 7084870



Размеры



Ширина	225 мм
Ширина	8,86 in
Высота	115 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	горизонтальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет