

Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационных модулей типа LJUC

Артикульный номер: 7408812



Суппорт для монтажа телекоммуникационных модулей типа LJUC.

Размер монтажного отверстия в мм: 36,2 x 22,0.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 7408812 |
| Тип | MP 2R LJUC |
| Обозначение 1 | Монтажная пластина для GES R2 |
| Обозначение 2 | для 1x тип LJUC |
| Производитель | OBO |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,7 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры



| | |
|--------|-------|
| Длина | 65 мм |
| Ширина | 36 мм |

Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационных модулей типа LJUC

Артикульный номер: 7408812



Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Применение | Монтажная коробка |
| Количество отверстий CEE-/Peglelex | 0 |
| Количество тройных отверстий | 0 |
| Количество встраиваемых устройств | 1 |
| Количество одинарных отверстий | 1 |
| Количество овальных отверстий | 0 |
| Количество квадратных отверстий | 0 |
| Количество круглых отверстий | 0 |
| Количество двойных отверстий | 0 |
| Вид крепления | с фиксатором |
| Поле для маркировки | нет |
| Глухая крышка | нет |
| Подходит для поля для надписей | нет |
| Вид устройства | Прочее |
| Монтажная техника | Прочее |