

Технический паспорт

Монтажная пластина DD

Артикульный номер: 7085108



Монтажная пластина для крепления деталей к боковой стенке кабельного лотка.

Благодаря отверстию посередине монтажной пластины к ней легко крепится монтажная коробка типа В9/Т посредством болта, входящего в комплект.

Выступающие планки обеспечивают быстрое крепление.

Крепёжный болт FRS В 6x12 необходимо заказывать отдельно.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7085108
Тип	MP FL DD
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	плоская конструкция
Производитель	OBO
Размер	235x120
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	19,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5047 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная пластина DD

Артикульный номер: 7085108



Размеры



Ширина	120 мм
Ширина	4,72 in
Высота	235 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	вертикальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет