

Технический паспорт

Монтажная пластина

Артикульный номер: 7084919



Монтажная пластина для крепления на боковом профиле кабельного листового лотка. На выступе могут крепиться другие виды клеммных коробок и коммутаторов.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7084919
Тип	MP FS
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	225x110
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6584 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная пластина

Артикульный номер: 7084919



Размеры



Ширина	225 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм

Технические характеристики

Исполнение	горизонтальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет