

# Технический паспорт

## Суппорт для телекоммуникационных модулей типа А

Артикульный номер: 7408802



Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных разъемов следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 и K10 Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7408802                        |
| Тип                         | MP R2 2A                       |
| Обозначение 1               | Монтажная пластина для GES R2  |
| Обозначение 2               | для 2х тип А                   |
| Производитель               | OBO                            |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 1,96 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

### Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Длина  | 65 мм |
| Ширина | 36 мм |

# Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационных модулей типа А

Артикульный номер: 7408802



## Технические характеристики

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Применение                        | Монтажная коробка |
| Количество отверстий CEE-/Pegilex | 0                 |
| Количество тройных отверстий      | 0                 |
| Количество встраиваемых устройств | 2                 |
| Количество одинарных отверстий    | 2                 |
| Количество овальных отверстий     | 0                 |
| Количество квадратных отверстий   | 0                 |
| Количество круглых отверстий      | 0                 |
| Количество двойных отверстий      | 0                 |
| Вид крепления                     | с фиксатором      |
| Поле для маркировки               | нет               |
| Глухая крышка                     | нет               |
| Подходит для поля для надписей    | нет               |
| Вид устройства                    | Прочее            |
| Монтажная техника                 | Прочее            |