

Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационных модулей типа LE

Артикульный номер: 7408810



Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных разъемов следующих типов: LexCom 125 und 250.

Размер монтажного отверстия в мм: 18,30 x 17,20.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7408810
Тип	MP R2 LE
Обозначение 1	Монтажная пластина для GES R2
Обозначение 2	для 1x тип LE
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	65 мм
Ширина	36 мм

Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационных модулей типа LE

Артикульный номер: 7408810



Технические характеристики

Применение	Монтажная коробка
Количество отверстий CEE-/Peglelex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество встраиваемых устройств	1
Количество одинарных отверстий	1
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Вид устройства	Прочее
Монтажная техника	Прочее