


Технический паспорт

Монтажная пластина DD

Артикульный номер: 7085114



Монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка
Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7085114
Тип	MP UNI DD
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	170x120
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5825 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная пластина DD

Артикульный номер: 7085114



Размеры



Ширина	170 мм
Ширина	6,69 in
Высота	120 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	горизонтальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет