


# Технический паспорт

## Монтажная пластина

Артикульный номер: 7084773



Монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка  
Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7084773
Тип	MP UNI FS
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	170x120
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4193 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Монтажная пластина

Артикульный номер: 7084773



### Размеры



Ширина	170 мм
Ширина	6,69 in
Высота	120 мм
Толщина листа	1 мм

### Технические характеристики

Исполнение	горизонтальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет